

**Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 42/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221908 42/4
GTIN	2050001705914
Tuoteluokka	28R

Kuvaus**Kuvaus:**

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Eriyisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,5 mm
Terän Ø D _c	42 mm
Kääntöterienkoko	09
Kääntöterän ruuvi	229918 (T15; 2,1Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	32 mm
KiinnitysreiänØ	16 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 0904

Ø D ₃	21 mm
Terien lkm Z	4
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	63 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	82 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	20,3 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,85 astetta
Asetuskulma κ	12 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229918
----------------	--------