

**X.L...SR-D, SC3025, Kääntöterienkoko: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221933 16
GTIN	4059782505773
Tuoteluokka	28E

Kuvaus**Malli:**

Eryyisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

Kääntöterienkoko	16
tyyppi	GG
ISO-koodi-kääntöterä	XELW160512-SR-D
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	4,18 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Laji	SC3025
Lastuava aine	KM
Syöttö f_z / hammas	0,3 - 2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	260 m/min	K
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		