



## Lieriöpyöränostin Tralift™, Kantavuus: 0,25t



### Tilaustiedot

Tilausnumero	086019 0,25
GTIN	2050001747013
Tuoteluokka	08Y

### Kuvaus

#### Malli:

Jokainen lieriöpyöränostin testataan tehtaalla ylipainolla. Laitteiden mukana toimitetaan käyttöohje ja tarkastustodistus.

Täysteräs rakenne. Neula- ja kuulalaakerit kaikissa pyörivissä osissa. Automaattisesti toimiva kuormanpainojarru. 360° kääntyvä, taottu kuormakoukku.

#### Huomautus:

**Kantokyvyt 20 tonniin asti, ketjuvarasto ja ylikuormavarmistus saatavana pyynnöstä.**

### Tekninen kuvaus

Normaali nostokorkeus	3 m
Nostovoima nimelliskuormituksella	11 daN
Rungon raaka-aine	Täysteräs
Kantavuus tonneissa	0,25 t
Ketjujen lukumäärä	1
Kantavuus	250 kg

Paino	3,2 kg
Tuotetyyppi	Nostin