

**Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221908 63/5
GTIN	4059782505131
Tuoteluokka	28R

Kuvaus**Kuvaus:**

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Eriyisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	42 mm
Terän Ø D _c	63 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Kääntöterän ruuvi	229919 (T15; 3,1Nm)
Kääntöterienkoko	12
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	2,5 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 1205

Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	105 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	124 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	41,3 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,42 astetta
Asetuskulma κ	12 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229919
----------------	--------