

**Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221908 80/6
GTIN	4059782503533
Tuoteluokka	28R

**Kuvaus****Kuvaus:**

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterän ruuvi	229920 (TP20; 7,6Nm)
Ø D <sub>3</sub>	53 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	3,5 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	50 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Kääntöterienkoko	16
KiinnitysreiänØ	27 mm

Sopiva kääntöterä	XE.. 1605
Terien lkm Z	6
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	133 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	52,3 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,38 astetta
Asetuskulma $\kappa$	16 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229920
----------------	--------