



Kopiojyrsin 7792VX, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221905 25/4
GTIN	4059782503496
Tuoteluokka	28R

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erittymisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	25 mm
Sopiva kääntöterä	XP.. 0603
Kääntöterienkoko	06
Kiinnityskierre M	M12
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,9 mm
Kokonaispituus L _{ges}	35 mm
Kääntöterän ruuvi	229916 (T7; 0,8 Nm)
Ø D ₃	14 mm
Terien lkm Z	4
Sisäjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun a _{max}	13,2 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,87 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	48 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229916
----------------	--------