

**Porauspää, terävä kärki HSS-E-PM, TiAlN, Ø D: 28mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 232286 28 |
| GTIN | 4045197593580 |
| Tuoteluokka | 22F |

Kuvaus**Malli:**

Vaihdeettavat HSS-terät yleiskäyttöön. Ei jälkihiontaa.

Varustettu lastunmurtajalla. Teroitettu terä parantaa vakautta ja itsekeskittymistä.

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

Huomautus:

Muita kokoja, TKM-terillä ja 180°-terillä varustettu malli on saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------|
| Ø D | 28 mm |
| Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ² | 0,34 mm/kierr, |
| perusrungon tyyppiin | 25 |
| Syöttö f INOXissa > 900 N/mm ² | 0,24 mm/kierr, |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Kärkikulma | 132 astetta |
| Laji | TiAlN |
| Lastuava aine | HSS E PM |

| | |
|--------------|------------------------|
| Terien lkm Z | 2 |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 200 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 200 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 120 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 65 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 55 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 50 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 30 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 30 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 20 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 60 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 140 m/min | N |
| märkä enintään | soveltuu | | |