



Kopiojyrsin 7792VX, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 32/5mm



Tilastiedot

Tilausnumero	221900 32/5
GTIN	4059782500723
Tuoteluokka	28R

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	21 mm
Kääntöterienkoko	06
Ulkoneman pituus L ₁	40 mm
Kokonaispituus L _{ges}	250 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,9 mm
Kääntöterän ruuvi	229916 (T7; 0,8 Nm)
Sopiva kääntöterä	XD..
Terän Ø D _c	32 mm
Varren Ø D _s h6	32 mm
Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	62 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	53 mm

Porrastuskulma α_{\max}	0,57 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	20,2 mm
Asetuskulma κ	10 astetta
varren malli	Lieriövarsi.
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229916
----------------	--------