

**X.LT..ER-D41, SC6525, Kääntöterienkoko: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221927 16
GTIN	4059782505926
Tuoteluokka	28E

**Kuvaus****Malli:**

Eriyksen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	ST1400
Kääntöterienkoko	16
ISO-koodi-kääntöterä	XELT160512-ER-D41
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	4,18 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Laji	SC6525
Lastuava aine	KM
Syöttö $f_z$ / hammas	0,2 - 2,5 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	340 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	155 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		