



Kopiojyrsin 7792VX, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221905 32/5
GTIN	2050002058521
Tuoteluokka	28R

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Eryyksen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	43 mm
Terän Ø D_c	32 mm
Kiinnityskierre M	M16
Ø D_3	21 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	0,9 mm
Kääntöterien koko	06
Sopiva kääntöterä	XP.. 0603
Kääntöterän ruuvi	229916 (T7; 0,8 Nm)
Terien lkm Z	5
Sisäjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun a_{max}	20,2 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,57 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	62 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229916
----------------	--------