

**Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221908 50/5
GTIN	4059782505278
Tuoteluokka	28R

Kuvaus**Kuvaus:**

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	22 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Kääntöterän ruuvi	229918 (T15; 2,1Nm)
Sopiva kääntöterä	XD.. 0904
Kääntöterienkoko	09
Ø D ₃	35 mm
Terän Ø D _c	50 mm

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,5 mm
Terien lkm Z	5
Sisjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	85 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	34,3 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,42 astetta
Asetuskulma κ	13 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229918
----------------	--------