

**Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 66/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221908 66/5
GTIN	2050002058583
Tuoteluokka	28R

Kuvaus**Kuvaus:**

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	66 mm
Kääntöterän ruuvi	229919 (T15; 3,1Nm)
Ø D ₃	45 mm
Kääntöterienkoko	12
Kokonaispituus L _{ges}	45 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 1205
KiinnitysreiänØ	27 mm

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	2,5 mm
Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	111 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	130 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	44,3 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,39 astetta
Asetuskulma κ	12 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229919
----------------	--------