

**Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221908 125/10
GTIN	4059782504271
Tuoteluokka	28R

**Kuvaus****Kuvaus:**

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Eriyisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

**Tekninen kuvaus**

KiinnitysreiänØ	40 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	63 mm
Kääntöterienkoko	16
Ø $D_3$	98 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	3,5 mm
Sopiva kääntöterä	XE.. 1605
Kääntöterän ruuvi	229920 (TP20; 7,6Nm)

Terän $\varnothing D_c$	125 mm
Terien lkm Z	10
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	223 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	248 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	97,3 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,21 astetta
Asetuskulma $\kappa$	16 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229920
----------------	--------