



Kopiojyrsin 7792VX, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 40/2mm



Tilastiedot

Tilausnumero	221900 40/2
GTIN	4059782504837
Tuoteluokka	28R

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasoajyrinnässä ja syvien taskujen ajyrinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyajyrintään.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	172 mm
Kääntöterienkoko	16
Varren Ø D_s h6	40 mm
Terän Ø D_c	40 mm
Kääntöterän ruuvi	229920 (TP20; 7,6 Nm)
Ø D_3	13 mm
Ulkoneman pituus L_1	102 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p,max}$	3,5 mm
Sopiva kääntöterä	XD..
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausajyrintä Ø D_{max}	78 mm
Pyöröporausajyrintä Ø D_{min}	53 mm

Porrastuskulma α_{\max}	3,18 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	6,3 mm
Asetuskulma κ	16 astetta
varren malli	Lieriövarsi.
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229920
----------------	--------