



## Kopiojyrsin 7792VX, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/2mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	221905 25/2
GTIN	4059782503212
Tuoteluokka	28R

### Kuvaus

#### Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Eriyksen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

### Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,5 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	35 mm
Kääntöterienkoko	09
Terän Ø $D_c$	25 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 0904
Ø $D_3$	10 mm
Kiinnityskierre M	M12
Kääntöterän ruuvi	229917 (T15; 2,1 Nm)
Terien lkm Z	2
Sisjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun $a_{\max}$	9,3 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	1,55 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	48 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229917
----------------	--------