

**Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221908 50/6
GTIN	4059782505643
Tuoteluokka	28R

**Kuvaus****Kuvaus:**

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Eriyisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterienkoko	09
Ø D <sub>3</sub>	35 mm
Kääntöterän ruuvi	229918 (T15; 2,1Nm)
KiinnitysreiänØ	22 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	1,5 mm

Sopiva kääntöterä	XD.. 0904
Terien lkm Z	6
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	85 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	34,3 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,42 astetta
Asetuskulma $\kappa$	13 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229918
----------------	--------