

**X.LT...ER-D411, SP6519, Kääntöterienkoko: 09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221928 09
GTIN	2050002058637
Tuoteluokka	28E

**Kuvaus****Malli:**

Eriyisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterienkoko	09
tyyppi	INOX, Ti
ISO-koodi-kääntöterä	XDLT090412-ER-D411
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	2,27 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Laji	SP6519
Lastuava aine	KM
Syöttö $f_z$ / hammas	0,2 - 2,5 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	280 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	185 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	220 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		