

**X.LT...ER-D41, SP6519, Kääntöterienkoko: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221935 12
GTIN	2050002058668
Tuoteluokka	28E

Kuvaus**Malli:**

Erityisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

Kääntöterienkoko	12
tyyppi	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	XDLT120508-ER-D41
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	2,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	SP6519
Lastuava aine	KM
Syöttö f_z / hammas	0,3 - 2,5 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	280 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	185 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	220 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		