

**Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221908 80/5
GTIN	4059782505315
Tuoteluokka	28R

**Kuvaus****Kuvaus:**

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>3</sub>	59 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 1205
Kääntöterän ruuvi	229919 (T15; 3,1Nm)
Kääntöterienkoko	12
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	2,5 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	50 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	80 mm

Kiinnitysreiän $\emptyset$	27 mm
Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{\min}$	139 mm
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{\max}$	158 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	58,3 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,29 astetta
Asetuskulma $\kappa$	12 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229919
----------------	--------