

**Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 160/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221908 160/12
GTIN	4059782503854
Tuoteluokka	28R

Kuvaus**Kuvaus:**

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Eriyksen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229920 (TP20; 7,6Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	3,5 mm
Sopiva kääntöterä	XE.. 1605
Ø D ₃	133 mm
Kääntöterienkoko	16
Kokonaispituus L _{ges}	63 mm
Terän Ø D _c	160 mm

Kiinnitysreiän \emptyset	50 mm
Terien lkm Z	12
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{\min}$	293 mm
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{\max}$	318 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	132,3 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,15 astetta
Asetuskulma κ	16 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229920
----------------	--------