

**X.LT...ER-D411, SP6519, Kääntöterienkoko: 12mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 221928 12 |
| GTIN | 2050002058644 |
| Tuoteluokka | 28E |

Kuvaus**Malli:**

Erityisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Kääntöterienkoko | 12 |
| tyyppi | INOX, Ti |
| ISO-koodi-kääntöterä | XDLT120512-ER-D411 |
| Säätösäde, kun $a_{p \max}$ | 2,73 mm |
| Nirkon säde | 1,2 mm |
| Laji | SP6519 |
| Lastuava aine | KM |
| Syöttö f_z / hammas | 0,2 - 2,5 mm |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jysintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | sopii rajoituksin | 280 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 250 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 185 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 150 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 130 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 210 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 160 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | sopii rajoituksin | 50 m/min | S |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 220 m/min | K |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |
| ilma | soveltuu | | |