

**Työkalunpidin, muoto B1 säteittäinen, oikea, lyhyt, Varren Ø d1: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319007 30
GTIN	4067263014287
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

l_2	40 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
Varren Ø d ₁	30 mm
b ₂	35 mm
l ₁	22 mm
h ₂	29 mm
h ₁	20 mm

b ₁	70 mm
h ₅	28 mm
h ₆	38 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka