

**Työkalunpidin, muoto B1 säteittäinen, oikea, lyhyt, Varren Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 319007 40 |
| GTIN | 4067263014294 |
| Tuoteluokka | 32V |

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|---------|
| h_1 | 25 mm |
| h_2 | 25 mm |
| b_2 | 42,5 mm |
| Varren Ø d ₁ | 40 mm |
| Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 |
| l_2 | 44 mm |
| h_5 | 32,5 mm |

| | |
|----------------|--------------------|
| b ₁ | 85 mm |
| l ₁ | 22 mm |
| Muoto | B |
| Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |