

**Työkalunpidin, muoto B2 säteittäinen, vasen, lyhyt, Varren Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319017 16
GTIN	4067263201113
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

h_2	17 mm
b_1	42 mm
b_2	23 mm
h_1	12 mm
Varren Ø d ₁	16 mm
h_5	20 mm

l_1	13 mm
h_6	30 mm
l_2	24 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 16
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka