

**Garant****Työnnin, nelikulmainen, metrinen  $\varnothing d = 8$  mm, WC/C, Nelikanta: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293051 4
GTIN	4067263013839
Tuoteluokka	29L

**Kuvaus****Malli:**

Suuren suorituskyvyn pinnoite (volframikarbidi/hiili). Terän optimoitu geometria (pyöristys) ruostumattomien terästen profiiliavennukseen.

**Käyttö:**

Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.**

**Sopii:**

Profiiliavanninpidike nro 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Huomautus:**

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjeavrot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

**Tekninen kuvaus**

Toleranssi	+ 0,07 ... + 0,09 mm
Avainkoko	4 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Lastuava aine	KM

L	9 mm
profiili	Nelikanta
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Pinnoitus	WC/C
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu