

**Työkalunpidin, muoto B3 säteittäinen, oikea, lyhyt, Varren Ø d1: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319027 30
GTIN	4067263201182
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutussuuttimilla.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

h_6	38 mm
h_1	20 mm
b_1	70 mm
l_2	40 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
h_5	28 mm
Varren Ø d ₁	30 mm

l_1	22 mm
b_2	35 mm
h_2	29 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka