

**Työkalunpidin, muoto B4 säteittäinen, vasen, lyhyt, Varren Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319037 40
GTIN	4067263201243
Tuoteluokka	32V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

**Käyttö:**

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

**Standardi:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tekninen kuvaus**

$l_2$	44 mm
$b_1$	85 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
$b_2$	42,5 mm
$h_5$	32,5 mm

$h_1$	25 mm
Varren $\varnothing d_1$	40 mm
$l_1$	22 mm
$h_6$	48 mm
$h_2$	25 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka