

**Työkalunpidin, muoto B4 säteittäinen, vasen, lyhyt, Varren Ø d1: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319037 50
GTIN	4067263201250
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

h_2	41 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50
h_6	60 mm
h_1	32 mm
b_1	100 mm

Varren $\varnothing d_1$	50 mm
h_5	50 mm
l_1	30 mm
b_2	50 mm
l_2	55 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka