

**Työkalunpidin, muoto B3 säteittäinen, oikea, lyhyt, Varren Ø d1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319027 20
GTIN	4067263201175
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutussuuttimilla.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

l_2	30 mm
b_1	55 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 20
Varren Ø d ₁	20 mm
h_1	16 mm
h_2	22 mm
h_5	25 mm

h_6	30 mm
b_2	30 mm
l_1	16 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka