

**Työkalunpidin, muoto B3 säteittäinen, oikea, lyhyt, Varren Ø d1: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319027 50
GTIN	4067263201205
Tuoteluokka	32V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutussuuttimilla.

**Käyttö:**

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

**Standardi:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tekninen kuvaus**

b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
l <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
h <sub>2</sub>	41 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50

h <sub>1</sub>	32 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
Varren Ø d <sub>1</sub>	50 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka