

**Työkalunpidin, muoto B4 säteittäinen, vasen, lyhyt, Varren Ø d1: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319037 30
GTIN	4067263201236
Tuoteluokka	32V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

**Käyttö:**

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

**Standardi:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø d <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
h <sub>6</sub>	38 mm
h <sub>5</sub>	28 mm
b <sub>2</sub>	35 mm

$l_2$	40 mm
$h_1$	20 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
$b_1$	70 mm
$h_2$	29 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka