

**Garant****Työnnin, nelikulmainen, metrinen  $\varnothing d = 16$  mm, WC/C, Nelikanta: 7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293057 7
GTIN	4067263201427
Tuoteluokka	29L

**Kuvaus****Malli:**

Suuren suorituskyvyn pinnoite (volframikarbidi/hiili). Terän optimoitu geometria (pyöritys) ruostumattomien terästen profiiliavennukseen.

**Käyttö:**

Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.**

**Sopii:**

Profiiliavanninpidike nro 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Huomautus:**

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
Avainkoko	7 mm
Syöttö f INOXissa $< 900$ N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Toleranssi	+ 0,08 ... + 0,1 mm

L	15 mm
profiili	Nelikanta
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Pinnoitus	WC/C
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu