

Garant**Työnnin, nelikulmainen, metrinen $\varnothing d = 8$ mm, WC/C, Nelikanta: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293051 5
GTIN	4067263013846
Tuoteluokka	29L

Kuvaus**Malli:**

Suuren suorituskyvyn pinnoite (volframikarbidi/hiili). Terän optimoitu geometria (pyöritys) ruostumattomien terästen profiiliavennukseen.

Käyttö:

Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.**

Sopii:

Profiiliavanninpidike nro 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Huomautus:

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjeavrot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

Tekninen kuvaus

L	11 mm
Avainkoko	5 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm ²	0,06 mm
Lastuava aine	KM

Toleranssi	+ 0,08 ... + 0,1 mm
profiili	Nelikanta
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Pinnoitus	WC/C
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu