

Garant**Työnnin, nelikulmainen, metrinen $\varnothing d = 12$ mm, WC/C, Nelikanta: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293054 8
GTIN	4067263013891
Tuoteluokka	29L

Kuvaus**Malli:**

Suuren suorituskyvyn pinnoite (volframikarbidi/hiili). Terän optimoitu geometria (pyöritys) ruostumattomien terästen profiiliavennukseen.

Käyttö:

Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.**

Sopii:

Profiiliavanninpidike nro 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Huomautus:

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjeavrot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

Tekninen kuvaus

Avainkoko	8 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm ²	0,06 mm
L	17 mm
Toleranssi	+ 0,08 ... + 0,1 mm

Lastuava aine	KM
profiili	Nelikanta
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Pinnoitus	WC/C
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu