

**Työkalunpidin, muoto B6 säteittäinen, vasen, pitkä, Varren Ø d1: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319057 30
GTIN	4067263201335
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
h_1	20 mm
b_1	100 mm
l_1	22 mm
Varren Ø d_1	30 mm
h_5	28 mm

h_2	29 mm
b_2	65 mm
l_2	40 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka