



Magneettinostin LM, suurin kantavuus (taso): 125kg



Tilaustiedot

Tilausnumero	085992 125
GTIN	2050001737571
Tuoteluokka	08P

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, vankka rakenne, neodyymikestomagneetit. Optimiteho myös suurien ilmarakojen yhteydessä, ei sirontakenttiä. Sertifioitu irrotusvoima (katso tarkastuspöytäkirja).

Kestävä ja kompakti magneettinostin, kevyt ja turvalukittava. Ergonominen kiinnitysvipu magneetin helppoa kytkemistä varten.

Käyttö:

Litteiden ja pyöreiden materiaalien (nro 085990; 085992; 085995) sekä litteiden ja ohuiden materiaalien (nro 085985) turvalliseen käsittelyyn ja siirtämiseen.

Valurauta- ja teräsosille, levyille, tangoille ja putkille. Käytettäväksi varastoissa, valimoissa/ terästehtaissa, teräksen varastoinnissa, työkalunvalmistus- ja muissa tuotantotiloissa.

Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Enimmäis-Ø pyöreä: 250 mm

Enimmäispituus tasainen: 1500 mm

materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen: 20 mm

materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä: 13 mm

Mitta A: 110 mm

Mitta B: 150 mm

Tekninen kuvaus

suurin kantokuorma pyöreä	50 kg
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä	13 mm

Mitta B	150 mm
Enimmäis-Ø pyöreä	250 mm
Mitta E	54 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen	20 mm
Enimmäispituus tasainen	1500 mm
Mitta G	26 mm
suurin kantokuorma tasainen	125 kg
Mitta A	110 mm
Mitta C	76 mm
Paino	4,5 kg
Mitta D	62 mm
Mitta F	150 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Magneettinostin