



Vetokiinnitin epäkeskolla, Kierre: M12



Tilaustiedot

Tilausnumero	370051 M12
GTIN	4059245559749
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Etu:

- **Kompakti rakenne.**
- **Osien nopea ja helppo kiinnitys alasetoajärjestelmällä.**

Käyttö:

Kapeiden ja leveiden työkappaleiden sivuttaisen kiinnittämiseen. Puristusvoima saadaan aikaan epäkeskosäädöllä, jolla on lisäksi alasetovaikutus.

Raaka-aine:

Runko karkaistua terästä, mustattu.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvoima	7 kN
Leveys B ₁	46 mm
Suurin kiristysmomentti	60 Nm
Liikepituus	5,5 mm
Leveys B ₂	14 mm
Korkeus H	35 mm

Pituus L	62 mm
Tuotetyyppi	Vetokiinnitin