



Vetokiinnitin epäkeskolla, Kierre: M10



Tilaustiedot

Tilausnumero	370051 M10
GTIN	4059245559732
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Etu:

- **Kompakti rakenne.**
- **Osien nopea ja helppo kiinnitys alasetojärjestelmällä.**

Käyttö:

Kapeiden ja leveiden työkappaleiden sivuttaisen kiinnittämiseen. Puristusvoima saadaan aikaan epäkeskosäädöllä, jolla on lisäksi alasetovaikutus.

Raaka-aine:

Runko karkaistua terästä, mustattu.

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	55 Nm
Leveys B ₁	40 mm
Leveys B ₂	12 mm
Liikepituus	5 mm
Korkeus H	29 mm
Pituus L	54 mm

Kiinnitysvoima	5,5 kN
Tuotetyyppi	Vetokiinnitin