



Heilurialusta Paljas, ulkokierre, takaisinkääntyvä, kierre M: M6



Tilaustiedot

Tilausnumero	370060 M6
GTIN	4059245309443
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

- Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
- Kuulan pyörähtäminen estetty.

Itsenäinen palautus alkuasentoon.

Ulkokierteellinen.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

Tekninen kuvaus

kierre M	M6
Kauluksen pituus L ₂	10 mm
Ulko-Ø D	7 mm
Pituus 1	36 mm

enimmäiskantavuus (staattinen)	8 kN
Tuotetyyppi	Heilurialusta