



## Heilurialusta Paljas, ulkokierre, takaisinkääntyvä, kierre M: M8



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 370060 M8     |
| GTIN         | 4059245309450 |
| Tuoteluokka  | 37K           |

### Kuvaus

#### Malli:

- Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
- Kuulan pyörähtäminen estetty.

Itsenäinen palautus alkuasentoon.

Ulkokierteellinen.

#### Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

#### Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

### Tekninen kuvaus

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Ulko-Ø D                        | 9,5 mm |
| kierre M                        | M8     |
| Kauluksen pituus L <sub>2</sub> | 12 mm  |
| Pituus 1                        | 40 mm  |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| enimmäiskantavuus (staattinen) | 16 kN         |
| Tuotetyyppi                    | Heilurialusta |