



Heilurialusta Paljas, ulkokierre, takaisinkääntyvä, kierre M: M12



Tilaustiedot

Tilausnumero	370060 M12
GTIN	4059245309474
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

- Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
- Kuulan pyörähtäminen estetty.

Itsenäinen palautus alkuasentoon.

Ulkokierteellinen.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

Tekninen kuvaus

enimmäiskantavuus (staattinen)	64 kN
Ulko-Ø D	20 mm
kierre M	M12
H ₁	36 mm

korkeus H ₂	18 mm
Tuotetyyppi	Heilurialusta