

**X.LT..ER-D41, X400, Kääntöterienkoko: 06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221925 06
GTIN	2050002058606
Tuoteluokka	28F

Kuvaus**Malli:**

Eriyisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

Kääntöterienkoko	06
tyyppi	ST1400
ISO-koodi-kääntöterä	XPLT060308-ER-D41
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,37 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	X400
Lastuava aine	KM
Syöttö f_z / hammas	0,2 - 1,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	260 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		