



## Heilurialusta Paljas, ulkokierre, takaisinkääntävä, kierre M: M5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370068 M5
GTIN	4059245000982
Tuoteluokka	37K

### Kuvaus

Malli:

Runko fosfatoitua nuorrutusterästä. Kuulan pyörähtäminen estetty. Itsenäinen palautus alkuasentoon. Ulkokierteellinen.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

### Tekninen kuvaus

enimmäiskantavuus (staattinen)	30 kN
Ulko-Ø D <sub>1</sub>	15 mm
Ulko-Ø D	18 mm
kierre M	M5
Ø D <sub>3</sub>	7 mm

Korkeus H	14 mm
Tuotetyyppi	Heilurialusta