



## Heilurialusta Paljas, ulkokierre, takaisinkääntyvä, kierre M: M10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370068 M10
GTIN	4059245001019
Tuoteluokka	37K

### Kuvaus

Malli:

Runko fosfatoitua nuorrutusterästä. Kuulan pyörähtäminen estetty. Itsenäinen palautus alkuasentoon. Ulkokierteellinen.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

### Tekninen kuvaus

enimmäiskantavuus (staattinen)	140 kN
kierre M	M10
Ulko-Ø D	34 mm
Ulko-Ø D <sub>1</sub>	29 mm
Korkeus H	27 mm

Ø D <sub>3</sub>	13 mm
Tuotetyyppi	Heilurialusta