



Heilurialusta Paljas, ulkokierre, takaisinkääntyvä, kierre M: M8



Tilaustiedot

Tilausnumero	370068 M8
GTIN	4059245001002
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

Runko fosfatoitua nuorrutusterästä. Kuulan pyörähtäminen estetty. Itsenäinen palautus alkuasentoon. Ulkokierteellinen.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

Tekninen kuvaus

kierre M	M8
Ulko-Ø D	28 mm
Ulko-Ø D ₁	23 mm
enimmäiskantavuus (staattinen)	90 kN
Ø D ₃	11 mm

Korkeus H	21,5 mm
Tuotetyyppi	Heilurialusta