



## Heilurialusta Paljas, ulkokierre, takaisinkääntyvä, kierre M: M12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370068 M12
GTIN	4059245001026
Tuoteluokka	37K

### Kuvaus

Malli:

Runko fosfatoitua nuorrutusterästä. Kuulan pyörähtäminen estetty. Itsenäinen palautus alkuasentoon. Ulkokierteellinen.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

### Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D <sub>1</sub>	35 mm
kierre M	M12
enimmäiskantavuus (staattinen)	220 kN
Ulko-Ø D	40 mm
Korkeus H	32 mm

Ø D <sub>3</sub>	16 mm
Tuotetyyppi	Heilurialusta