



## Heilurialusta Uritettu, ulkokierre, takaisinkääntyvä, kierre M: M6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370069 M6
GTIN	4059245001040
Tuoteluokka	37K

### Kuvaus

Malli:

Runko fosfatoitua nuorrutusterästä. Kuulan pyörähtäminen estetty. Itsenäinen palautus alkuasentoon. Ulkokierteellinen.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Huomautus:

Voidaan yhdistää kiinnityskoukulla nro 370073 ja 370074.

### Tekninen kuvaus

kierre M	M6
Ulko-Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Ulko-Ø D	22 mm
enimmäiskantavuus (staattinen)	50 kN
Korkeus H	16,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	8 mm

Tuotetyyppi

Heilurialusta