

**X.LT...ER-D721, GH2, Kääntöterienkoko: 06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221920 06
GTIN	4059782506497
Tuoteluokka	28E

Kuvaus**Malli:**

Erityisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALU
Kääntöterienkoko	06
ISO-koodi-kääntöterä	XPLT060308-ER-D721
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,37 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	GH2
Lastuava aine	KM
Syöttö f_z / hammas	0,2 - 1,5 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	800 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	600 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		