

**XDLW...SR-S, SC6525, Kääntöterienkoko: 06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221926 06
GTIN	2050001742551
Tuoteluokka	28E

Kuvaus**Malli:**

Erityisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

Kääntöterienkoko	06
tyyppi	ST1400
ISO-koodi-kääntöterä	XPLW060308-SR-D
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,37 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	SC6525
Lastuava aine	KM
Syöttö f_z / hammas	0,2 - 3 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	340 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	155 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		