

Garant**Feedking-pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212910 50/5
GTIN	4045197321008
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta**. **Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee**.

Etu:

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,8** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1,15 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Terän Ø D_c	50 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm

Ø D ₃	34 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 09T308
Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	84 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	98 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	1,15 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	33,5 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,51 astetta
Sarja	FeedKing
Asetuskulma κ	9 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219933
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 15IP	674252 15IP